

# Drahtloser 2D-Barcode-Leser unterstützt den Bildschirm für mobiles Bezahlen

(OCBS-W233)

## Eigenschaften:

Standard Bluetooth + 2.4G + USB Kommunikation

1 Million Pixel hochpräzises Scanmodul

250mA Low-Power-Design kann 30.000 mal scannen

Die Lebensdauer der Knöpfe beträgt bis zu 8 Millionen Mal.

Pre-Targeting-Funktion unterstützen

Das Scannen von langen Barcodes bietet eine hohe Leistung

Der große drahtlose Puffer kann 600 Zeichen übertragen

|                        |   |
|------------------------|---|
| Lichtquelle            | CMOS (5600K weiße LED)  |
| Zentralprozessor       | 32 bit  |
| Bildauflösung          | 1 MP (1280 * 800)   |
| Wireless-Funktion      | 2.4G + USB oder 2.4G + Bluetooth + USB für wahlweise freigestelltes   |
| Unterstützte Symbolik  | 2D: PDF417 □ Micro PDF 417, QR-Code (QR1 / 2, Micro), Datenmatrix, Aztec, Chinese Sensible Code<br>1D: UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, Code128, Code39, Code 93, Code32, Code11, Codabar, Plessey, MSI, verschachtelt 2 von 5, IATA 2 von 5, Matrix 2 von 5, Straight 2 of 5, Pharmacode, RSS-14, RSS-14 Expanded, RSS-14 Limited, Mit pos-Code-A, Mit pos-Code-B, Mit pos-Code-C. |
| Präzision              | 1D ≥ 4 mil (0,10 mm)<br>2D ≥ 7 mil (0,10 mm)  |
| Tiefe des Scanfeldes   | Code 39-5mil: 60mm-120mm<br>UPCA-13mil (100%): 35 mm-310 mm   |
| Fehlerrate dekodieren  | Weniger als 1/8 Millionen   |
| Kontrastsignal drucken | ≥ 30 °  |
| Scanwinkel             | Gieren (Versatz) 55 ° & Steigung 55 °   |
| Batterie               | 2000mAh (30000 mal Scan und Übertragung)  |
| Betriebsspannung       | 5 VDC ± 10%   |
| Aktuell                | Arbeit 250mA ± 5%   |
| Betriebstemperatur     | 0 ° C ~ + 50 ° C  |
| Lagertemperatur        | -40 ° C ~ + 70 ° C  |
| Feuchtigkeit           | 5% -95%   |
| Zertifizierungen       | CE, IP54, ROHS, FCC, EMC, ROT, LVD  |
| Gewicht                | 275 g   |
| Kartongröße            | 190 mm * 115 mm * 85 mm;  |
| Kartongewicht          | 50 Sätze / ctn; 16 kg / ctn;  |
| Kartongröße            | 600 mm x 450 mm x 420 mm  |



OCBS-W233





OCBS-W233





OCBS-W233





OCBS-W233





OCBS-W233





OCBS-W233





OCBS-W233







OCBS-W233





OCBS-W233





## FAQ

### 1. MOQ Politik

Keine MOQ begrenzung für die standard produkte, aber der stückpreis ist anders, größere menge besseren preis.

Für eine kundenspezifische Produktion können Sie das MOQ direkt mit unserem Vertriebsmitarbeiter besprechen.

### 2. Probenverfügbarkeit & Politik

Nachdem die Kunden die Spezifikation bestätigt haben, stellen wir Ihnen gerne Muster zum Testen und zur Qualifizierung zur Verfügung.

Alle Proben sollten vor Versand gezahlt werden, der Beispielpreis ist ein höherer als Massenauftrag. Wenn der Massenauftrag vergeben ist, können wir Ihnen die Probekosten zurückschicken oder Ihnen mehr Stückprodukte mit den shipments schicken.

Sie können die Proben direkt bei uns kaufen, indem Sie t / t, western union oder paypal verwenden. Und Sie können es auf unserem on-line-Speicher bei aliexpress auch kaufen: [http://www.aliexpress.com/store/403448?Tracelog=minisite\\_CI](http://www.aliexpress.com/store/403448?Tracelog=minisite_CI).

[//www.aliexpress.com/store/403448?Tracelog = minisite\\_CI](http://www.aliexpress.com/store/403448?Tracelog=minisite_CI).

### **3. Gewährleistung**

OCOM ist bestrebt, die kostengünstigsten Produkte und Dienstleistungen in zuverlässiger Qualität anzubieten, um die Zufriedenheit der Kunden zu gewährleisten.

Wir wurden von einem globalen Fortune-500-Unternehmen qualifiziert und haben die höchste Handelsstufe, die Ihr Geld und Ihre Vorlaufzeit zu 100% schützt.

Unsere Garantie für die Produkte beträgt in der Regel 12 + 1 Monate ab Versanddatum. Einige Modelle haben eine Garantie von bis zu 24 Monaten.

Jedes Produkt, das innerhalb von 30 Tagen nach dem Auftreten eines Lieferfehlers versagt, gilt als ungültige Lieferung (DOA). DOA-Produkte werden vorrangig ersetzt und per Kurier versandt.

Für Massenbestellungen möchten wir einige Ersatzteile mit Lieferung für eine schnelle Reparatur vor Ort liefern. Danach können Sie fehlerhafte Teile zur Nachbearbeitung und Analyse zurücksenden.

### **4. Zahlungsbedingungen**

Für Massenauftrag können Sie uns zahlen, indem Sie T / T, LC, Western Union, Übertragungsurkunde oder andere verwenden. Über Beispielauftrag sind T / T, Western Union, Übertragungsurkunde, Paypal annehmbar. Übertragungsurkundenservice wird von Alipay.com angetrieben. Derzeit können Sie mit Moneybookers, Visa, MasterCard und Banküberweisung bezahlen. Sie können auch mit ausgewählten Debitkarten bezahlen, darunter Maestro, Solo, Carte Bleue, tePay Pos, CartaSi, 4B und Euro6000.

### **5. Versand**

Wir akzeptieren alle Arten von Versandarten, einschließlich: Express, Luft, See, LKW oder Abholung durch den Kunden persönlich.

### **6. Kunde**

Unsere Hauptkunden aus European, Australien und dem schnell wachsenden Südamerika, Afrika, Russland ...

Wir haben mehr als 1300 Kunden aus 133 Ländern betreut, darunter das weltweite Fortune-500-Unternehmen wie Unilever, O2 ..... 50 davon sind der größte Distributor in den lokalen Gebieten.