

Lettores di schede a banda magnetica compatta CR1300 Opzione USB Serial PS2 TTL TTL

caratteristiche:

Compatibile con il sistema Android.

1/2/3 tracce da leggere, tutte le tracce possono essere impostate su 75/210 BPI;

Sono disponibili interfacce USB, seriali, PS2, TTL, UART;

Lunga vita (500.000 carte cartone animato).

Adatto a tutte le schede magnetiche ISO7811 / 7812, ANSI, AAMVA e CA DMV.

Imposta il prefisso o il surfix tramite gli strumenti software forniti.

La lettura crittografata può supportare

Buzzer opzionale

Mini formato 90 * 26 * 28

Specifiche di prodotto:

dimensione 90mm (lunghezza) x 26mm (larghezza) x 28mm (altezza)

peso 85 g (circa)

Alimentazione elettrica + 5 V DV \pm 5%

consumo di energia 40mA (massimo)

Pista operativa Uso interno

Carta standard ISO7811 / 7812

Posizione di monitoraggio ISO 1 (IATA) ISO 2 (ABA) ISO 3 (MINTS)

Densità di registrazione 210 BPI 75 BPI 210 BPI

Capacità di registrazione 79 caratteri (7 cifre) 40 caratteri (5 cifre) 107 caratteri (5 cifre)

interfaccia USB / seriale

Spessore della carta Plastica $0,76 \pm 0,08$ mm

Funzione testa Leggi solo 1.5mm

Velocità operativa Da 10 a 150 cm / s

Testa di vita 500.000 passaggi carta (1 passaggio: scorri)

Tasso di errore Meno dello 0,5% (scheda di prova JSE)

temperatura Conservazione: da -30 ° C a + 70 ° C Temperatura di funzionamento: da -20 ° C a + 70 ° C

umidità Conservazione: da 0% a 95% di umidità relativa: da 20% a 90% di umidità relativa

Immagine:







FAQ:

Politica di MOQ

Non esiste un requisito di quantità minima per i prodotti standard, ma il prezzo unitario è diverso. Maggiore è la quantità, più preferenziale è il prezzo.

Per la produzione personalizzata, puoi discutere di MOQ direttamente con il nostro rappresentante di vendita.

2. Disponibilità del campione e & Politiche

Dopo che il cliente ha confermato le specifiche, siamo lieti di fornire campioni per test e qualifiche. Tutti i campioni devono essere pagati prima della spedizione e i prezzi dei campioni sono superiori a quelli di massa. Al momento dell'ordine in blocco, possiamo restituire il costo del campione o inviarti altri prodotti con spedizioni parziali.

Puoi usare t / t, Western union o PayPal per acquistare campioni da noi. Puoi anche acquistarlo nel nostro negozio online: Aliexpress: http://www.aliexpress.com/store/403448?tracelog=minisite_CI.

3. Garanzia

OCOM si impegna a fornire prodotti e servizi economicamente convenienti per soddisfare le esigenze dei clienti con una qualità affidabile;

Siamo certificati da società Fortune 500 in tutto il mondo e abbiamo le garanzie di transazione di livello più alto, il 100% a proteggere i tuoi fondi e i tempi di consegna.

Il nostro periodo di garanzia per i prodotti è di circa 12 + 1 mesi dalla consegna normale, e alcuni modelli designati possono godere fino a 24 mesi di garanzia;

Qualsiasi prodotto che si verifica entro 30 giorni dalla mancata consegna dovrebbe essere considerato un Deliverable (DOA). I prodotti DOA saranno sostituiti con priorità e consegnati tramite corriere.

Per gli ordini all'ingrosso, vorremmo fornire alcuni pezzi di ricambio per riparazioni locali rapide.

Successivamente, è possibile restituire la parte non funzionante per rilavorazione e analisi.

.

4. Termini di pagamento

Per gli ordini all'ingrosso, è possibile utilizzare T / T, LC, Western Union, hosting o altri metodi di pagamento. Su campioni di ordini, T / T, Western Union, custodia, Paypal sono accettabili. Il servizio di deposito è fornito da Alipay. Attualmente, puoi effettuare pagamenti utilizzando Moneybookers, Visa, MasterCard e bonifico bancario. Puoi anche effettuare pagamenti utilizzando specifiche carte di debito, tra cui Maestro, Solo, Carte Bleue, PostePay, CartaSi, 4B e Euro6000.

.

5. Spedizione

Accettiamo varie modalità di trasporto, tra cui: corriere espresso, trasporto aereo, trasporto marittimo, camion o spedizioni personali da parte dei clienti.

.

6. Clienti

I nostri principali clienti sono European, Australia e il Sud America in rapida crescita, Africa, Russia ..., Abbiamo ricevuto oltre 1.300 clienti da 133 paesi, tra cui Fortune Global 500 aziende come Unilever, O2 ... 50 dei quali sono i maggiori distributori locali.

contatto:

Contatto: Harold Hu

OCOM Technology Co., Ltd.

Indirizzo: 4th Floor, Building 10, Zhongxing Industrial Park, Chuangye Road, Distretto di Nanshan, Shenzhen Codice postale: 518054

Sito Web: www.ocominc.com, www.possolution.com.cn;

Email: sales14@ocominc.com;

Skype: [sales14@ocominc.com](https://www.skype.com/people/sales14@ocominc.com)

MSN: ocomsales14@hotmail.com;

Whatsapp: 86.18948789890;

WeChat: 18948789890 (ocomsales14);Cellulare: 86.18948789890;

QQ: 1467261417;

Tel: 0086.755.86053207-814;

Fax: 0086.755.86053207-868.