

# ręczny laserowy skaner kodów kreskowych 1d 2d cmos cmos

(Model nr: OCBS-2015)

## Funkcja:

▪ Dekodowanie o wysokiej wydajności

Potrafi odczytać kody kreskowe do 3 mil, kody kreskowe DPM na częściach zamiennych, kody kreskowe OCR i może robić zdjęcia.

▪ Silna funkcja edycji danych

Niektóre funkcje można ustawić w skanerach przed wysłaniem danych do hosta. Pomaga wprowadzać dane jako żądany sposób na osiągnięcie elastyczności edycji danych.

▪ Z czujnikiem IR wykrywającym ruchomy kod kreskowy

Funkcja IR wykrywa ruchomy kod kreskowy do 40 cm i dekoduje w ciągu 100 ms.

▪ Niezawodna i trwała konstrukcja

Wytrzymuje powtarzające się spadki z wysokości 1,8 metra, poziom ochrony IP42.

▪ Humanizowane oświetlenie i fokus

Miękkie oświetlenie bez częstotliwości błysku i wyraźny / dokładny krzyżowy laserowy system ogniskowania nie tylko powodują zmęczenie wzroku w ciągłych warunkach pracy o wysokiej wytrzymałości, ale także znacznie poprawiają wydajność działania.

▪ Konstrukcja o niskim poborze mocy kompatybilna ze wszystkimi typami urządzeń

Konstrukcja o niskim poborze mocy może pomóc w rozwiązaniu problemów z połączeniem, które są spowodowane niewystarczającą pojemnością napędu USB na komputerze hosta lub nadmiernymi wymaganiami dotyczącymi napięcia dla urządzenia dostępowego itp. Pomaga to zmaksymalizować kompatybilność urządzenia.

## Podanie:

Retrospektywne zarządzanie produkcją w przemyśle elektronicznym, retrospektywne zarządzanie produkcją w przemyśle lekkim, zarządzanie magazynem w sklepie internetowym, logistyka i normalne zastosowanie skanera kodów kreskowych itp.

## Specyfikacja:

Skanowanie			
Czujnik	CMOS	Precyzja*	≥3 mil
Rozkład	1280 * 960	Tolerancja ruchu *	2 m / s
Lekki	Biała dioda LED / czerwona dioda LED	Kąt pola widzenia	Poziomo 40,5 °, Pionowo 30,4 °
Skupiać	Laser 650 nm	Symboliczny kontrast *	≥25%
Kody kreskowe	2D	PDF417, kod QR, matryca danych, chiński kod rozsądny (□ □ □) itp.	
	1D	EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, Codabar, Code 128, Code93, ITF-6, ITF-14, Interleaved2 of 5, Industrial 2of 5, Standard 2of5, Matrix2of 5, GS1 Databar, Code 39, Kod 11, MSI-Plessey, Plessey itp.	
Głębokość czytania *	Typ kodu kreskowego	2015-1	2015-2
	EAN-13 (13 mil)	25 mm ~ 155 mm	40 mm ~ 410 mm
	Kod 39 (5 mil)	50 mm ~ 100 mm	110 mm ~ 250 mm
	PDF 417 (6,7 mil)	40 mm ~ 105 mm	115 mm ~ 190 mm
	Matryca danych (10 mil)	40 mm ~ 110 mm	100 mm ~ 250 mm
	Kod QR (15 mil)	35 mm ~ 155 mm	70 mm ~ 280 mm
Czułość kodów kreskowych *	Smoła	± 50 °	
	Przechylenie	360 °	
	Ukośnie	± 50 °	

Elektryczny			
Berto	RS-232, USB, PS / 2	Szybka metoda	Brzęczyk, wskaźnik LED, wibrator
Wymiar	166 (W) * 107 (D) * 71 (H) mm	Napięcie	5 VDC ± 5%
Waga	208g	Moc znamionowa konsumpcja	1251 mW (typowe wartości)
Prąd przy 5 VDC	Prąd roboczy 266 mA (typowe wartości)	Prąd czuwania	109 mA
Środowiskowy			
Temperatura pracy	-20 °C ~ 50 °C	Elektrostatyczny	± 16 kV (wyładowanie powietrza), ± 8 kV (wyładowanie bezpośrednie)
Temperatura przechowywania	-40 °C ~ + 70 °C	Anti Drop	1.8m
Wilgotność	5% ~ 95% □Bez kondensacji□	Klasa IP	IP42
Certyfikaty	FCC Part15 klasa B, CE EMC klasa B		
Akcesoria			
kabel	USB	Kabel USB do podłączenia i transmisji	
	RS-232	Kabel RS-232 (opcjonalny) do podłączenia i transmisji	
	PS / 2	Kabel PS / 2 (opcjonalny) do podłączenia i transmisji	
adapter	Adapter 5 V (opcjonalny), do zasilacza RS232. Wyjście: DC 5 V, 1,5 A. Wejście: AC 100 ~ 240 V, 50 ~ 60 Hz		
Inne			
Inteligentny stojak indukcyjny	Opcjonalny		
Edycja danych	Utrzymany		



OCBS-2015





## FAQ

### 1. Polityka MOQ

Brak ograniczenia MOQ dla standardowych produktów, ale cena jednostkowa jest inna, większa ilość lepsza cena.

W przypadku produkcji niestandardowej można omówić MOQ bezpośrednio z naszym przedstawicielem handlowym.

### 2. Przykładowa dostępność i polityka

Po potwierdzeniu specyfikacji przez klientów z przyjemnością dostarczamy próbki do testów i kwalifikacji.

Wszystkie próbki należy zapłacić przed wysyłką, cena próbki jest wyższa niż zamówienie masowe. Po złożeniu zamówienia masowego możemy zwrócić koszty próbki lub wysłać więcej produktów jednostkowych wraz z przesyłkami.

Możesz kupić próbki od nas bezpośrednio za pomocą t / t, western union lub paypal. Możesz go również kupić w naszym sklepie internetowym na aliexpress: [http://www.aliexpress.com/store/403448?Tracelog=minisite\\_CI](http://www.aliexpress.com/store/403448?Tracelog=minisite_CI).

### 3. Gwarancja

OCOM dąży do zapewnienia najbardziej opłacalnych produktów i usług o niezawodnej jakości, które spełnią oczekiwania klientów;

Zostaliśmy zakwalifikowani przez globalną firmę fortune 500 i mamy gwarancję handlu na najwyższym poziomie 1, która w 100% chroni twoje pieniądze i czas realizacji.

Nasza gwarancja na produkty wynosi zwykle około 12 + 1 miesięcy od wysyłki, niektóre wyznaczone modele mogą mieć gwarancję 24 miesiące;

Każdy produkt w ciągu 30 dni od wystąpienia awarii dostawy będzie uważany za nieprawidłową dostawę (DOA). Produkty DOA dają pierwszeństwo wymianie i wysyłane są kurierem.

W przypadku zamówień masowych chcielibyśmy dostarczyć niektóre części zamienne z wysyłką do szybkiej lokalnej naprawy. Następnie możesz zwrócić części uszkodzone do przeróbki i analizy.

#### **4. Warunki płatności**

W przypadku zamówienia masowego możesz zapłacić nam za pomocą T / T, LC, Western Union, Escrow lub innych. Jeśli chodzi o kolejność próbek, dopuszczalne są T / T, Western Union, Escrow, Paypal. Usługa Escrow jest obsługiwana przez Alipay.com. Obecnie możesz płacić za pomocą Moneybookers, Visa, MasterCard i przelewu bankowego. Możesz także płacić wybranymi kartami debetowymi, w tym Maestro, Solo, Carte Bleue, Pos tePay, CartaSi, 4B i Euro6000.

#### **5. Przesyłka**

Akceptujemy wszelkiego rodzaju sposoby wysyłki, w tym: ekspresową, lotniczą, morską, ciężarową lub osobiście przez klientów.

#### **6. Klient**

Nasi główni klienci z European, Australii i szybko rozwijającej się Ameryki Południowej, Afryki, Rosji ...,

Obsługiwaliśmy ponad 1300 klientów ze 133 krajów, w tym globalną firmę o fortunie 500, taką jak Unilever, O2 ... 50 z nich jest największym dystrybutorem na lokalnych obszarach.