

2D всенаправленный сканер штрих-кода

- T218)

Функции:

1. Поддержка нескольких видов 1D и 2D штрих-кодов
2. Разрешение сканирования 4 мил
3. 640 * 480 КМОП-датчик
4. Легко сканировать штрих-коды на экране

Спецификация

| | |
|-------------------------------|---|
| Модель | OCBS-T2 18 |
| Интерфейс | USB |
| Рабочее напряжение | 5В |
| Начальный ток | 315 мА |
| Текущий | Работа 320 мА Режим ожидания 235 мА |
| Спецификация шока | Конструкция, выдерживающая падение с высоты 1,2 м |
| Датчик | КМОП 640*480 пикселей |
| Источник света | (Прицел) Светодиод синего цвета, (Подсветка) Светодиод красного цвета |
| Поле зрения | 39 ° (В)х29 ° (В) |
| Разрешение | >/= 4mil |
| Угол сканирования | Шаг ±6 5 °@ 0°крен и 0° переко Поворот на 360°@ 0° по тангажу и 0° по наклону Переко ± 6 5°@ 0°крен и 0° тангаж |
| Контраст символа | Минимальная разница отражения 20% |
| Иммунитет к окружающему свету | 0-100 000 люкс |
| Типичная глубина резкости | Код39(5mil):0мм-70мм,Code39(13mil):0мм-170мм QR (20 мил): 0 мм-110 мм, Alipay (QR 30 мм * 30 мм): 0 мм-300 мм |
| Возможность декодирования | 1D: Кодабар , Код 39 , Код 32 Фармацевтическая продукция (ПАРАФ) , InTerleaved 2 из 5, NEC 2 из 5, код 93, Strairht 2 из 5 Industrial, Straight 2 из 5 IATA, Matrix 2 из 5, Code 11, Code 128, GS1-128, UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8,EAN/JAN-13,MSI,GS1 DataBar всенаправленный,GS1 DataBar Limited,GS1 DataBar Expanded,Почта Китая (Гонконг 2 из 5),Почта Кореи 2D: ДЕЛАТЬ Т Code , Кодовый блок - А ,Кодовый блок-F, PDF417 , МикроPDF417 , GS1 С составные коды , QR код , Матрица данных, MaxiCode, Aztec, HANXIN |
| открытие кода на заводе | Codabar, Code39, Interleaved2of5, NEC2of5, Code93, Code128, GS1-128, UPC-A, UPC-E0, EAN/JAN-13, EAN/JAN-8, GS1-DataBar, PDF417, QR, DM, Aztec |
| Масса | Валовой :249 g |
| Измерение | 140,2* 84* 90,1 мм |
| Упаковка | 122X165X105 мм/343 г |
| 30 в 1 коробке | 525X430X360 мм, 11,8 кг |

| Среда | |
|----------------------------------|---|
| Рабочая температура и влажность | от 0 до 45 градусов по Цельсию, 10%~80% без конденсации |
| Температура и влажность хранения | От -20 до 60 градусов по Цельсию, 10%~90% без конденсации |











